

**Garant****GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz,  
Schaft-Ø d1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319026 25
GTIN	4067263237563
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

b <sub>2</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>5</sub>	27 mm
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

$l_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme