

Garant

**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz,
Schaft-Ø d1: 30mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319026 30
GTIN	4067263237570
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	35 mm
h ₅	35 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
l ₁	22 mm

b ₁	70 mm
h ₆	38 mm
h ₁	20 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme