

Garant
**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz,
Schaft-Ø d1: 50mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319006 50
GTIN	4067263201793
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
Schaft-Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm

h_1	25 mm
l_1	30 mm
h_6	60 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme