

Garant

**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz,
Schaft-Ø d1: 40mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319016 40
GTIN	4067263237532
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h ₅	34,5 mm
h ₆	48 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
b ₁	85 mm
h ₁	25 mm
l ₂	44 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme