

Garant

**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz,
Schaft-Ø d1: 20mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319016 20
GTIN	4067263237501
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme