



Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319127 20
GTIN	4067263237464
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Schaftbreite b_3	13 mm
h_5	25 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Schaft-Ø d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme