



Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319137 50
GTIN	4067263237648
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_5	50 mm
Schaft-Ø d_1	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Schaftbreite b ₃	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme