

**Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319137 40
GTIN	4067263237631
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
Schaft-Ø $d_1$	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Schaftbreite b <sub>3</sub>	25,5 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme