

**Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319137 30
GTIN	4067263237624
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_5$	28 mm
Schaftbreite $b_3$	23 mm
Schaft-Ø $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
$l_1$	70 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme