

**Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319037 20
GTIN	4067263015369
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_5	25 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm
l_1	16 mm
h_6	30 mm

l_2	30 mm
h_1	16 mm
b_1	55 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Schaft-Ø d_1	20 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme