

**Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319037 16
GTIN	4067263015376
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	16 mm
h ₅	20 mm
l ₁	13 mm
l ₂	24 mm
h ₁	12 mm

b_2	23 mm
h_2	17 mm
h_6	30 mm
b_1	42 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme