

Garant

**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang,
Schaft-Ø d1: 40mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319046 40
GTIN	4067263237761
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
l ₂	44 mm
h ₁	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
Schaft- \varnothing d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme