

Garant**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz,
Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319036 30
GTIN	4067263237723
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_6	38 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
l_2	40 mm
h_5	35 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
b_2	35 mm
l_1	22 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme