

**Garant**

**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang,  
Schaft-Ø d1: 30mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	319046 30
GTIN	4067263237754
Artikelklasse	31V

## Beschreibung

### Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.**

### Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h <sub>5</sub>	36 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

$l_2$	40 mm
$b_2$	65 mm
$b_1$	100 mm
Schaft-Ø $d_1$	30 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	38 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme