

Garant

**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz,
Schaft-Ø d1: 20mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319036 20
GTIN	4067263237709
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h ₁	16 mm
h ₅	27 mm
b ₂	30 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
l ₂	30 mm
Schaft-Ø d ₁	20 mm

h_6	30 mm
b_1	55 mm
l_1	16 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme