

Garant
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz,
Schaft-Ø d1: 50mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319036 50
GTIN	4067263237747
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
l ₁	30 mm
h ₁	25 mm
h ₆	60 mm
b ₁	100 mm

b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme