

Garant**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz,
Schaft-Ø d1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319036 25
GTIN	4067263237716
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_1	16 mm
h_6	30 mm
l_1	16 mm
b_1	55 mm
b_2	30 mm
l_2	30 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
Schaft-Ø d ₁	25 mm
h ₅	27 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme