

Garant

**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz,
Schaft-Ø d1: 40mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319036 40
GTIN	4067263237730
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	42,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
h ₅	42,5 mm

l_1	22 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme