

Garant

**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang,
Schaft-Ø d1: 40mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319056 40
GTIN	4067263237785
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
b ₂	75,5 mm
b ₁	118 mm

Schaft-Ø d ₁	40 mm
l ₁	22 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm
h ₅	38,5 mm
h ₁	25 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme