

**Garant**
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B8 radial links, lang,  
Schaft-Ø d1: 30mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319076 30
GTIN	4067263237914
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

b <sub>2</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme