

Garant
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B8 radial links, lang,
Schaft-Ø d1: 30mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319076 30
GTIN	4067263237914
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	65 mm
l ₂	40 mm
l ₁	22 mm
b ₁	100 mm
h ₅	38 mm
h ₆	38 mm

h ₁	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Schaft-Ø d ₁	30 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme