

Garant

**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B7 radial rechts, lang,
Schaft-Ø d1: 30mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319066 30
GTIN	4067263237792
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
h_1	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

h ₅	38 mm
b ₂	65 mm
b ₁	100 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme