

Garant
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319106 40
GTIN	4067263237969
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT Eco** – System Stechdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und **GARANT Eco** – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm
b ₁	85 mm

Schaft-Ø d ₁	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h ₁	25 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Schaftbreite b ₃	20,5 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme