

**Garant**
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319106 50
GTIN	4067263237976
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT Eco** – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT Eco** – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und **GARANT Eco** – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

h <sub>2</sub>	41 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

$h_1$	25 mm
$b_2$	50 mm
Schaftbreite $b_3$	26 mm
$h_6$	60 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Schaft- $\varnothing$ $d_1$	50 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme