

Garant
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319106 50
GTIN	4067263237976
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h ₂	41 mm
l ₁	100 mm
h ₅	50 mm
b ₁	100 mm

h_1	25 mm
b_2	50 mm
Schaftbreite b_3	26 mm
h_6	60 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Schaft- \varnothing d_1	50 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme