

Garant

**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang,
Schaft-Ø d1: 30mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	319056 30
GTIN	4067263237778
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Schaft-Ø d ₁	30 mm
h ₅	36 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm
b ₁	100 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme