

Garant
GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319106 25
GTIN	4067263237945
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT eco** – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und **GARANT eco** – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	33 mm
Schaftbreite b ₃	19 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
Schaft-Ø d ₁	25 mm
h ₅	25 mm
l ₁	55 mm
b ₁	58 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme