

Garant**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319106 20
GTIN	4067263237938
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, **GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891** und **GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651**.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_6	30 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Schaftbreite b_3	13 mm
l_1	55 mm
Schaft-Ø d_1	20 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme