

Garant
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B7 radial rechts, lang,
Schaft-Ø d1: 40mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319066 40 |
| GTIN | 4067263237907 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|---------|
| l_2 | 44 mm |
| l_1 | 22 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 |
| h_5 | 42,5 mm |
| h_6 | 48 mm |
| b_2 | 75,5 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| h ₁ | 25 mm |
| b ₁ | 118 mm |
| Schaft-Ø d ₁ | 40 mm |
| Form | B |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |