

Garant
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B8 radial links, lang,
Schaft-Ø d1: 40mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	319076 40
GTIN	4067263237921
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_6	48 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_5	42,5 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm

b ₂	75,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme