

Garant
GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319116 20
GTIN	4067263237983
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₁	52 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Schaftbreite b ₃	13 mm

l_1	55 mm
Schaft-Ø d_1	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
h_1	16 mm
h_5	25 mm
h_6	30 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme