

Garant
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319116 30
GTIN	4067263238003
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
h_6	38 mm
b_1	70 mm
l_1	70 mm

h_5	28 mm
Schaft-Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Schaftbreite b_3	17 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme