

Garant
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319116 40
GTIN	4067263238010
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
Schaftbreite b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme