

Garant
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319126 30
GTIN	4067263238058
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b_3	17 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm

Schaft-Ø d ₁	30 mm
h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
l ₁	70 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
b ₂	35 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme