

Garant**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319126 40
GTIN	4067263238065
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

b ₁	85 mm
h ₁	25 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h_2	34 mm
Schaftbreite b_3	20,5 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
h_5	32,5 mm
h_6	48 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme