

**Garant**
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 40mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319126 40
GTIN	4067263238065
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.**

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
$h_2$	34 mm
Schaftbreite $b_3$	20,5 mm
Schaft-Ø $d_1$	40 mm
$h_5$	32,5 mm
$h_6$	48 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme