

**Garant**
**GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319126 25
GTIN	4067263238041
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.**

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_5$	25 mm
Schaftbreite $b_3$	19 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	33 mm
b <sub>1</sub>	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
l <sub>1</sub>	55 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme