

Garant
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319126 25
GTIN	4067263238041
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_5	25 mm
Schaftbreite b_3	19 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm

Schaft-Ø d ₁	25 mm
b ₂	33 mm
b ₁	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25
l ₁	55 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme