

**Garant**
**GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319126 20
GTIN	4067263238034
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.**

**Verwendung:**

Zum Plan-Einstecken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$l_1$	55 mm
$h_5$	25 mm

Schaftbreite $b_3$	13 mm
$h_2$	22 mm
$h_1$	16 mm
Schaft-Ø $d_1$	20 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
$b_2$	27 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme