

Garant
GARANT Master eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 25mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319116 25 |
| GTIN | 4067263237990 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT eco – Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------|
| Schaftbreite b ₃ | 19 mm |
| h ₅ | 25 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 25 |
| b ₂ | 33 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Schaft-Ø d ₁ | 25 mm |
| b ₁ | 58 mm |
| h ₁ | 16 mm |
| l ₁ | 55 mm |
| h ₆ | 30 mm |
| Form | C |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |