

Garant
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319126 50 |
| GTIN | 4067263238072 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung
Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco – Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco – System Stehdrehhaltern Nr. 273830 – 273891 und GARANT Eco – Grundhalter zum Abstecken Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-------|
| Schaft-Ø d ₁ | 50 mm |
| b ₂ | 50 mm |
| h ₆ | 60 mm |
| h ₁ | 25 mm |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 |
| h_2 | 41 mm |
| h_5 | 50 mm |
| b_1 | 100 mm |
| l_1 | 100 mm |
| Schaftbreite b_3 | 26 mm |
| Form | C |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |