



Digitaler Dickenschnellmesser, Messbereich: 0-12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Artikelklasse	46C

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Dickenschnellmesser mit Abhebetaste (Messkraft unabhängig vom Benutzer), Rahmen in Leichtbauweise, lackiert. Messflächen gehärtet und geschliffen.

Datenübetragung über RS 232 oder USB mit Datenübertragungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ausladung	50 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Batterietyp	Knopfzelle
Messflächen-Ø	10 mm

Messbereich	0 - 12,5 mm
Ablesung	0,001 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Verpackung	stabile Box
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	Werksnorm
Ausführung Messfläche	gehärtet und geschliffen
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C6
Produktart	Dickenschnellmesser

Dienstleistungen

Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 200	023420 200
DAkkS-Kalibrierung Dickenschnellmesser maximaler Messbereich 30	023430 30

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------