

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 20N2



Bestelldaten

Bestellnummer	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit **Überhitzungsschutz. Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

- **400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.**
- **1x 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel und Thermoschutzschalter.**
- **2x 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.**
- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Wasserabflussrillen.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**

Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 44
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellänge	20 m
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Material Kabel	Neopren-Gummi
Nennleistung abgerollt	5500 (16 A) W
Kabelaufbau	5G2,5
Nennspannung	400 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel