



Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät, Typ: M18FPD3-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

Wartungsfreier, bürstenloser Powerstate-Motor. Akku-Schlagbohrschrauber mit hohem Drehmoment von 158 Nm und einer Baulänge von nur 175 mm.

Lieferumfang:

Nullversion – ohne Akku, ohne Ladegerät, mit Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 – 073816, 073827 und 073840.

Passendes Starter-Set unter Nr. 073839.

Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Motorbauweise	FUEL™
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,1 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximales Drehmoment	158 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	16 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	1,85 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Drehzahl 2. Gang	2100 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	M18 FPD3
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	89 mm
Akkuspannung	18 V
typische Verwendung	Heavy Duty
Akkukapazität	2 Ah
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	11,3 m/s ²
Produktart	Schlagbohrschrauber