



Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: M18FPD3-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070110 M18FPD3-2
GTIN	
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

Akku-Schlagbohrschrauber mit hohem Drehmoment von 158 Nm und einer Baulänge von nur 175 mm.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 – 073816, 073827 und 073840. Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	16 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	89 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	2100 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	1,85 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Motorbauweise	FUEL™
Akkuart	Lithium-Ion
Herstellerbezeichnung	M18 FPD3
maximales Drehmoment	158 Nm
typische Verwendung	Heavy Duty
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	11,3 m/s ²
Gewicht	2,1 kg
Akkukapazität	2 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
----------------------------------	-------------