



Akku-Bohrschrauber, Typ: M18FDD3-2



Bestelldaten

Bestellnummer 070210 M18FDD3-2

GTIN

Artikelklasse 03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Spitzenmodell FUEL™ mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für höchsten Wirkungsgrad. **Geringster Verschleiß** und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu **2 × längere Laufzeiten** (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
- **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.

Inklusive 2× M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximales Drehmoment hart	158 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	89 mm
Herstellerbezeichnung	M18 FDD3
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 550 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Akkuspannung	18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Akkukapazität	2 Ah
maximale Drehzahl 2. Gang	2100 min ⁻¹
typische Verwendung	Heavy Duty
Produktart	Bohrschrauber