



Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, FIXTEC, ohne Akku, im Transportkoffer, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, Typ: M18FDD3-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Spitzenmodell FUEL™ mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für höchsten Wirkungsgrad. **Geringster Verschleiß** und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu **2 × längere Laufzeiten** (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
- **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**

Lieferumfang:

Version **ohne Akku, Ladegerät**. Inklusive Transportkoffer. Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 550 min ⁻¹
Gewicht	1,4 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	2100 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	89 mm
Herstellerbezeichnung	M18 FDD3
maximales Drehmoment hart	158 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkukapazität	2 Ah
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
typische Verwendung	Heavy Duty
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 2-Gang, FIXTEC
USP2	ohne Akku, im Transportkoffer, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13