

AEG

Akku-Schlagschrauber 18V, max. Schrauben-Ø M16, Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 Zoll, Typ: BSS18S12BL



Bestelldaten

Bestellnummer	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme.

- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage.**
- **Gürtelhaken.**
- **bürstenloser Subcompact Motor.**
- **extrem kompakte Bauform.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passenden Ersatzakku finden Sie unter Nr. 073846– 073848. Akku-Starter-Sets unter Nr. 073844.

Technische Beschreibung

typische Verwendung	Strong
maximales Drehmoment	280 Nm

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
Herstellerbezeichnung	BSS18S12BL
Energieversorgung	Akkubetrieben
Schlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	1 kg
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Produktart	Schlagschrauber