

# AEG

## Akku-Kompaktschlagbohrschrauber, Typ: BSB18SBL2



### Bestelldaten

Bestellnummer	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.**

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**

Handlicher und leistungsstarker 18 V „Sub-Compact“ Akku-Schlagbohrschrauber.

#### Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

#### Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073846 – 073848, passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und 073844.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Akkuart	Lithium-Ion

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Gewicht	1,7 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximales Drehmoment hart	65 Nm
Herstellerbezeichnung	BSB18SBL2-0
typische Verwendung	Heavy Duty
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
maximales Drehmoment weich	32 Nm
Akkuspannung	18 V
Motorbauweise	Bürstenlos
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Karton
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm