

AEG

Akku-Kompaktschlagbohrschrauber, Typ: BSB18C2X22



Bestelldaten

Bestellnummer	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**

Kompakter und leistungsstarker 18 V Akku-Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen. Bohrfutter abnehmbar.

Lieferumfang:

Inklusive 2x 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073846 – 073848, passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und 073844.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	45 mm
--------------------------------	-------

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	14 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ AS 18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	Bürstenlos
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s ²
maximale Drehzahl 2. Gang	1800 min ⁻¹
Verpackung	Transportkoffer
Herstellerbezeichnung	BSB18C2XLI-202C
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	2 Ah
Gewicht	1,7 kg
typische Verwendung	Heavy Duty
maximales Drehmoment weich	32 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment hart	60 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Schlagbohrschrauber